


V50 V51 V52


Stickugn Rack oven Stikkenofen




**Reservdelslista
Spare Parts List
Ersatzteilliste**

Innehåll	Table of contents	Inhalt	2
Instrumentpanel	Instrument panel	Instrumententafel	3
Elskåp	Control cabinet	Elektr. Schrank	
standard	standard	standard	4
Elskåp	Control cabinet	Elektr. Schrank	
USA	USA	USA	6
Elskåp	Control cabinet	Elektr. Schrank	
BCS	BCS	BCS	8
Elskåp kraft	Electrical cabinet power	Elektr. Schrank Leistung	9
Option	Option	Option	10
Ugnsdörr	Oven door	Ofentür	12
Rotering	Rotating unit	Drehvorrichtung	14
Sticklyft	Rack lifting device	Automatische Hebevorrichtung	16
Högersid. ångpaket	Right side steam package	Rechtsseite Dampfpaket	18
Värmesekt.ångpaket	Heat.section steam package	Wärmesektion Dampfpaket	19
Imkåpa	Canopy	Schwadenhaube	20
AES	AES	AES	21
Botten -	Bottom -	Boden -	
Högersektion.	Right section	Rechtssektion	22
Värme -	Heating -	Wärme -	
Högersektion.	Right section	Rechtssektion	23
Tak - Värme -	Top - Heating -	Dach - Wärme -	
Höger - Baksektion.	Right - Back section	Rechts - Rücksektion	24
Tak - Värme -	Top - Heating -	Dach - Wärme -	
Högersektion.	Right section	Rechtssektion	25
Tak - Vatten -	Top - Water	Dach-Wasser -	
Spjäll	Damper	Klappe	26
Plattform	Rack cradle	Rotierende Plattform	27
Dränering	Drainage	Drainierung	28
Värmesektion	Heat section	Wärmesektion	
el.	electrically heated	Elektroerwärmung	29
Värmesektion	Heat section	Wärmesektion	
olja-gas	oil-gas	Öl-Gas	30
Monteringsdetaljer	Assembly parts	Einzelteile der Montage	32
Renoveringssatser	Renovation kits	Renovierungsätze	34

Uppdaterad / Revised / Revision 2010-01



Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung		Anm. Notes Anm.
1	114481-01	Instrumentpanel	Instrument panel	Instrumententafel		
1	113626-01	Instrumentpanel BCS	Instrument panel BCS	Instrumententafel BCS		
2	61005-800	E-panel	E-panel	E-Paneel	P1	
3	60188-801	Temperaturgivare	Sensor	Geber	TC1-TC2	typ J
4	60899-800	Pekskärm färg	Touch screen colour	Touch screen Farbe	U2	NS5-MQ01B
4	60899-801	Pekskärm monokrom	Touch screen monochrome	Touch screen monochromatisch	U2	NS5-MQ00B
5	325569-01	Skyddskåpa E-panel	Protecting cover E-panel	Schutzdeckel E-Paneel		




*) olje-, gasuppvärmd ugn
oil-, gas heated oven
Öl-, Gas beheiztet Ofen

Uppdaterad / Revised / Revision 2010-01

Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung		Anm. Notes Anm.
1	60396-800	Tändare	Ignition device	Zündvorrichtung	ST1,ST2	
2	60395-800	Tändarhållare	Ignition device socket	Zündvorrichtungs-fassung	ST1,ST2	
3	60393-802	Drossel	Choking coil	Drossel	L1,L2	230V
4	60232-806	Säkring automat	Circuit breaker	Automatsicherung	F6	2x10A
7	60102-807	Motorskyddsbrytare	Safety breaker	Motorschutzscharter	F2,F3	2,4-4,0A
7	60102-808	Motorskyddsbrytare	Safety breaker	Motorschutzscharter	F2,F3	4,0-6,0A
8	60102-854	Hjälpkontakt motorsk.	Auxiliary contact block	Hilfscharter	F2,F3	
12	60374-800	Kontaktor	Contactar	Kontaktor	K2,K3	25/20A 220V 50/60Hz
14	60324-800	Nätfiler	Power supply filer	Netzfilter	Z0	
15	412333-22	Transformar	Transformer	Transformar	T1	230/24V
20	60616-800	Miniatyrrelä	Mini relay	Miniatyrrelais	K8	
22	60374-800	Kontaktor	Contactar	Kontaktor	K7	
23	412333-05	Transformar	Transformer	Transformar	T2	200/230V V50
23	412333-03	Transformar	Transformer	Transformar	T2	240/230V V50
23	60801-808	Transformar	Transformer	Transformar	T2	240/230V V51, V52
23	60801-807	Transformar	Transformer	Transformar	T2	200/230V V51, V52
23	412333-07	Transformar	Transformer	Transformar	T2	254/230V
24	60616-800	Miniatyrrelä	Mini relay	Miniatyrrelais	K5	230V
25	60232-806	Automatsäkring	Circuit breaker	Automatsicherung	F20	10A
26	60616-800	Miniatyrrelä	Relay	Relais	K1A*	230VAC
26	60616-804	Miniatyrrelä	Relay	Relais	K1B*	110VAC
27	60616-800	Miniatyrrelä	Relay	Relais	K20**	230VAC
27	60616-804	Miniatyrrelä	Relay	Relais	K20**	110VAC
28	60670-805	Frekvensomriktare för Mjukstart	Frequency converter for Slow start	Frequenzwandler für Sanftanlauf	U20	0,37kW 200-240V
					*) ej BCS not BCS nicht BCS	**) endast BCS only BCS nur BCS
30	60729-800	Ljudsignal	Buzzer	Summer	H2	24V DC

Anslutningsspänning Connected voltage Anschlußspannung	F2-F3
200-230V	4,0-6,0A
400-415V	2,4-4,0A




*) olje-, gasuppvärmd ugn
oil-, gas heated oven
Öl-, Gas beheiztet Ofen

Uppdaterad / Revised / Revision 2005-11


Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung		Anm. Notes Anm.
1	60393-801	Drossel	Choking coil	Drossel	L1,L2	120V 60Hz
4	60102-807	Motorskyddsbrytare	Safety breaker	Motorschutzscharter	F2,F3	2,4-4,0A
4	60102-808	Motorskyddsbrytare	Safety breaker	Motorschutzscharter	F2,F3	4,0-6,0A
5	60102-854	Hjälpkontakt motorsk.	Auxiliary contact block	Hilfschalter	F2,F3	
8	60374-804	Kontaktor	Contactor	Kontaktor	K7	20A 110V 60Hz
9	60374-804	Kontaktor	Contactor	Kontaktor	K2,K3	20A 110V 60Hz
11	60616-804	Miniatyrrelä	Mini relay	Miniatyrrelais	K8	110VAC
15	60616-804	Miniatyrrelä	Mini relay	Miniatyrrelais	K5	110VAC
16	60871-800	Nätaggregat	Power supply unit	Netzgerät	U1	24VDC
25	60232-806	Automatsäkring	Circuit breaker	Automatsicherung	F20	10A
26	60616-800	Miniatyrrelä	Relay	Relais	K1A*	230VAC
26	60616-804	Miniatyrrelä	Relay	Relais	K1B*	110VAC
27	60616-800	Miniatyrrelä	Relay	Relais	K20**	230VAC
27	60616-804	Miniatyrrelä	Relay	Relais	K20**	110VAC
28	60670-805	Frekvensomriktare för Mjukstart	Frequency converter for Slow start	Frequenzwandler für Sanftanlauf	U20 *) ej BCS not BCS nicht BCS	0,37kW 200-240V **) endast BCS only BCS nur BCS
30	60729-800	Ljudsignal	Buzzer	Summer	H2	24V DC

Anslutningsspänning Connected voltage Anschlußspannung	F2-F3
220V	4,0-6,0A
480V	2,4-4,0A

Uppdaterad / Revised / Revision 2008-01



Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung		Anm. Notes Anm.
1	60897-800	PLC-system	PLC-system	PLC-System	PLC	CP1W-CF01
2	60897-801	RS 232 modul	RS 232 unit	RS 232 Modul	PLC	CP1H-X40DR-A
3	60897-803	Kommunikationskabel	Communications cable	Kommunikation Kabel		
4	60898-800	Nätaggregat	Power supply unit	Netzteil	U1	S8VM-03024CD
5	60900-800	Signalomvandlare	Signal converter	Signalumsetzer	B1	RMT J80BD
6	60668-800	Ljudsignal 230V	Buzzer 230V	Summer 230V	H2	SON02



Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung		Anm. Notes Anm.
1	60102-821	Motorskyddsbrytare	Safety breaker	Motorschutzschalter	F11-F14	56-80A
1	60102-863	Shuntutlösare	Trip unit	Arbeitsstrom Auslöser	F11-F14	
2	60102-850	Hjälpkontakt	Auxiliary contact	Hilfschalter	F11-F14	
1	60652-802	Automatsäkring	Circuit breaker	Leistungsschalter	F11-F14	100A
1	60652-805	Shuntutlösare	Trip unit	Arbeitsstrom Auslöser	F11-F14	
2	60652-804	Hjälpkontakt	Auxiliary contact	Hilfschalter	F11-F14	
3	60377-800	Kontaktor	Contactator	Kontaktor	K11-K14	125A 220V 50/60Hz
4	60101-801	Tidrelä	Time relay	Zeit Relais	KT13-15	
5	60385-801	Överhettningsskydd	Overheat protection	Überhitzschutz	LT1	20-500°C

Anslutningsspänning Connected voltage Anschlußspannung	K11-K14	F11-F14
200-240V	125A	100A
400-415V	125A	56-80A


Uppdaterad / Revised / Revision 2005-11

Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
---------------------	--------------------------------	-----------	-------------	-----------	-----------------------

Sticklyft


Rack lifting device

Automatische Hebevorrichtung



1	60388-800	Kontaktor	Contacteur	Kontaktor	K6 230V
1	60388-801	Kontaktor	Contacteur	Kontaktor	K6 110V
2	60374-800	Kontaktor	Contacteur	Kontaktor	K98,K99 220V 50/60Hz
2	60374-804	Kontaktor	Contacteur	Kontaktor	K98,K99 110V 60Hz
3	60831-800	Nättaggregat	Power supply unit	Netzgerät	U99 24VDC 120W
4	60604-801	Glasrörssäkring	Glas tube fuse	Glasrörsicherung	F99 10A T


AES AES AES



2	60102-805	Motorskydd	Safety breaker	Motorschutz	F102 400-440V
2	60102-806	Motorskydd	Safety breaker	Motorschutz	F102 200-230V
3	60374-800	Kontaktor	Contacteur	Kontaktor	K4 220V 50/60Hz
3	60374-804	Kontaktor	Contacteur	Kontaktor	K4 110V 60Hz

Fläkt i imkåpa Fan for canopy

Ventilator in Dunstabzughaube




1	60374-800	Kontaktor	Contacteur	Kontaktor	K4 220V 50/60Hz
1	60374-804	Kontaktor	Contacteur	Kontaktor	K4 110V 60Hz

*) ej BCS not BCS nicht BCS
**) endast BCS only BCS nur BCS


Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
---------------------	--------------------------------	-----------	-------------	-----------	-----------------------

Frekvensomriktare Frequency converter Frequenzwandler
 för fläkt for fan für Ventilator



1	60102-810	Motorskydd	Safety breaker	Motorschutzscharter	F21	10-16A
2	60374-800	Kontaktor	Contactor	Kontaktor	K21**	220V 50/60Hz
2	60374-804	Kontaktor	Contactor	Kontaktor	K21**	110V 60Hz
3	60423-806	Motorskyddsrelä	Safety breaker	Motorschutzscharter	F2/F3	1,6-2,4A
3	60423-807	Motorskyddsrelä	Safety breaker	Motorschutzscharter	F2/F3	2,4-4,0A
4	60616-800	Miniatyrrelä	Relay	Relais	K2*	230V 50/60Hz
4	60616-804	Miniatyrrelä	Relay	Relais	K2*	110V 60Hz
5	60388-800	Relä	Relay	Relais	K4**	230V 50/60Hz
5	60388-801	Relä	Relay	Relais	K4**	110V 60Hz
7	60732-804	Frekvensomriktare	Frequency converter	Frequenzwandler	U21	1,5kW 200-240V
7	60732-805	Frekvensomriktare	Frequency converter	Frequenzwandler	U21	2,2kW 200-240V
7	60732-807	Frekvensomriktare	Frequency converter	Frequenzwandler	U21	1,5kW 380-480V
7	60732-808	Frekvensomriktare	Frequency converter	Frequenzwandler	U21	2,2kW 380-480V


Veckour Week timer Wochenuhr



1	317026-10	Strömställare	Switch	Nockenschalter	S21	0-1
2	60736-800	Veckour	Week timer	Wochenuhr	KT21	


Anslutningsspänning / Connected voltage / Anschlußspannung	F2/F3
200-230V	2,4-4,0A
400-480V	1,6-2,4A

*) ej BCS **) endast BCS
 not BCS only BCS
 nicht BCS nur BCS





Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	216460-01	Dörrfront höger	Front plate right	Türverkleidung rechts	H/R
2	216460-02	Dörrfront vänster	Front plate left	Türverkleidung links	V/L
3	216463-01	Dörrfront vänster	Front plate right	Türverkleidung rechts	H/R
4	216463-02	Dörrfront höger	Front plate left	Türverkleidung links	V/L
5	419533-01	Sidkolvavslutning	Side bolt end	Seitenkolbenabschluss	
6	419534-01	Mellanstycke	Spacer	Zwischenstück	
7	419529-01	Sidkolvstopp	Side bolt end	Seitenkolbenanschlag	
8	419574-80	Uppstång kompl.	Up bar, compl.	Aufwärtsstange kpl.	
9	419522-01	Länkarm	Link arm	Verbindungsstrebe	
10	419575-80	Nedstång kompl.	Down bar, compl.	Abwärtsstange kpl.	
11	216455-01	Dörrfront undre	Front plate lower	Türverkleidung untere	
12	65076-800	Silikonpackning	Silicone gasket	Silikon Dichtung	
13	320163-01	Dörrglas inre	Door glass inside	Türglas inner	
14	511171-81	Dörrglas yttre	Door glass outside	Türglas äusser	
15	60404-810	Tapp	Peg	Zapfen	M5 x 11,4
16	60403-804	Klämman	Clamp	Klammer	
17	60624-809	Spårkullager	Deep groove ball bearing	Rillenkugellager	608-2Z
18	419535-01	Sidkolvförartapp	Side bar drive peg	Seitenkolbenführungsbolzen	
19	419528-01	Sidkolvbusning	Side bar bushing	Seitenkolbenbuche	
20	419526-01	Låsstång	Locking bar	Verriegelungsstange	
21	419537-01	Tätningbricka	Seal	Dichtscheibe	
22	46199-01	Handtagsbusning	Handle bushing	Hülse für Handgriff	
23	419516-01	Roddarlagar inre	Fixed bearing inner	Rudererlager, innen	
24	419503-01	Glidskiva	Sliding disk	Gleitscheibe	
25	60013-112	Spårring	Groove ring	Führungsring	SgA 10
26	419573-80	Roddare kompl.	Rod compl.	Ruderer kpl.	
27	419556-01	Roddarlagar yttre	Rod bearing outer	Rudererlager, aussen	
28	45933-01	Handtagsbusning	Handle bushing	Hülse für Handgriff	
29	46635-01	Handtag yttre	Door handle	Handgriff	
30	50433-02	Handtag inre	Handle in chamber	Innenhandgriff	
31	60027-325	Stoppskruv	Socket head screw	Sperrschraube	SK6SS 5 x 10
32	320219-01	Silikonummiprofil	Silicone gasket	Silikon Dichtung	
33	320220-01	List	Strip	Leiste	
34	50061-148	Stoppskruv	Socket head screw	Sperrschraube	T6SS M8 x 20
35	60655-800	Lysrör	Fluorescent tube	Leuchtröhre	ETL
35	92002-001	Lysrör	Fluorescent tube	Leuchtröhre	
36	{113314-80 113314-90}	Dörr komplett, krok	Door complete, hook	Tür komplett, Haken	H/R
36	{113314-80 113314-91}	Dörr komplett, plattform	Door complete, cradle	Tür komplett, Drehvorrichtung	H/R
36	{113314-81 113314-90}	Dörr komplett, krok	Door complete, hook	Tür komplett, Haken	V/L
36	{113314-81 113314-91}	Dörr komplett, plattform	Door complete, cradle	Tür komplett, Drehvorrichtung	V/L
50	326022-80	Släppackning kpl. krokutförande	Sweep gasket cpl. suspension hook type	Schleppdichtung kpl. Hebevorrichtungsausführung	
51	326022-81	Släppackning kpl. plattformutförande	Sweep gasket cpl. cradle type	Schleppdichtung kpl. Rotierungsplattenausführung	

H/R	Högerhängd dörr Right hinged door Scharnier rechts	V/L	Vänsterhängd dörr Left hinged door Scharnier links
------------	--	------------	--




Uppdaterad / Revised / Revision 2006-05

Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
3	60628-914	Remskiva	Grooved pulley	Keilriemenscheibe	SPZ 250-2
4	424551-80	Distans delad kpl.	Distans divided cpl.	Distanz geteilt kpl.	
5	60771-840	Lager fläns (UCF)	Flanged bearing (UCF)	Bundlager (UCF)	
5b	60771-240	Lager fläns (UCFL)	Flanged bearing (UCFL)	Bundlager (UCFL)	
6	423382-01	Isolerpackning	Insulating gasket	Isolierdichtung	
12	420265-80	Brytararm	Switch arm	Schalterarm	
13	50062-145	Stoppskruv	Socket head screw	Sperrschraube	S6SSM8x12
14	60627-874	Klämbussning	Clamp bushing	Klemmhülse	2012-40
15	60071-440	Kil	Key	Feder	12x8x63
16	320876-01	Roteringsaxel	Rotor shaft	Rotierungswelle	
17	217979-82	Rotorpaket komplett, plattform	Rotation assembly complete, cradle	Rotierungsgerät komplett Plattform	
18	218396-80	Roteringsenhet kpl	Rotating unit cpl.	Rotierungsgerät kpl.	
19	424178-01	Distans	Distans	Distanz	77,5mm
20	424178-02	Distans	Distans	Distanz	63 mm
21	419976-01	Packning	Gasket	Dichtung	
22	424179-01	Hållare	Holder	Halter	
23	60017-513	Skruv	Screw	Schraube	
24	424180-01	Boxpackning	Box gasket	Box Dichtung	6x6 L=155




Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	320401-01	Roteringsaxel	Rotation shaft	Rotationswelle	
2	60627-874	Klämbussning	Clampbushing	Spannbuchse	2012-40
3	60628-914	Kilremskiva	Grooved pulley	Keilriemenscheibe	SPZ 250-2
4	420265-80	Brytararm	Switch arm	Schalterarm	
5	320239-01	Övre lagerhus	Top bearing housing	Lagergehäuse	
6	60013-136	Spårring	Groove ring	Führungsring	SgA 40
7	320398-80	Lagerhus	Bearing housing	Lagergehäuse	
8	60071-303	Kil	Key	Feder	8x7x40
9	414916-01	Lagerbussning	Bearing bushing	Lagerbuchse	
10	212928-81	Drivkrok	Supension hook	Triebhaken	
11	412425-82	Mutter	Nut	Mutter	
12	320968-80	Fäste	Fastening	Befästigung	
13	60624-821	Spårkullager	Deep groove ball bearing	Rillenkugellager	SKF 6302-2Z
14	419489-01	Tapp	Peg	Zapfen	
15	419488-01	Distanshylsa	Spacersleeve	Abstandstück	
16	60623-800	Rullager	Roller bearing	Rollenlager	SKF NU 202 ECP
17	414637-01	Glidring	Slide ring	Ring	
18	414638-01	Teflonbricka	Teflon washer	Teflonscheibe	
19	419626-01	Distans			

Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
25	320247-80	Platta komplett	Plate	Platten	
26	419490-01	Axel	Shaft	Achse	
27	419487-01	Rör	Tube	Rohr	
28	320246-80	Släde	Carriage	Schlitten	
29	419492-01	Bricka	Washer	Scheibe	
30	60013-117	Spårring	Groove ring	Führungsring	SgA 15
31	60622-800	Linjärt ställdon	Linear actuator	Linearhubzylinder	
31	60622-807	Linjärt ställdon	Linear actuator	Linearhubzylinder	Option 2000p
32	320688-80	Linjärmotorfäste	Linear motor attachment	Linearmotorträger	
33	412331-80	Gränslägesbrytare	Limit switch	Endschalter	
34	60624-809	Spårkullager	Deep groove ball bearing	Rillenkugellager	SKF 608-2Z
35	113350-80	Sticklyft komplett	Rack lifting device complete	Hebevorrichtung komplett	




Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	419351-80	Bottenklack	Bottom piece	Boden Teile	
2	320083-80	Stavsektion	Bar-section	Stange Sektion	
3	320085-80	Toppsektion	Top section	Obere Sektion	
4	320380-80	Spridarsektion övre	Spreader section upper	Spritz Sektion obere	
5	320381-80	Spridarsektion undre	Spreader section lower	Spritz Sektion undere	
6	320536-80	Spridarrör undre	Spreader tube lower	Spritz Rohr undere	
7	320537-80	Spridarrör övre	Spreader tube upper	Spritz Rohr obere	
8	418819-01	Aluminiumstav	Aluminium bar	Aluminiumstab	
9	113349-80	Ångpaket komplett	Steam package complete	Dampfpaket komplett	



Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	320570-80	Uppsamlarlåda	Collector box	Sammelkasten	
2	320565-80	Stavsektion	Bar-section	Stange Sektion	
3	320566-80	Toppsektion	Top section	Obere Sektion	
4	320569-80	Spridarhus inkl. rör	Spray housing incl.pipe	Zerstäubergehäuse einschl. Rohr	
5	320446-80	Spridarrör	Spreader tube	Spritz Rohr	
6	418819-01	Aluminiumstav	Aluminium bar	Aluminiumstab	
7	216759-80	Ångpaket komplett	Steam package complete	Dampfpaket komplett	
8	60085-111	Rak koppling	Coupling	Kupplung	


Uppdaterad / Revised / Revision 2011-08




Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	218131-01	Gavel höger	Hood side, right	Seite, rechts	
2	218130-01	Gavel vänster	Hood side, left	Seite, links	
3	219774-01	Svep	Union piece	Rohrschelle	
4	326016-01	Stosplatta	Connection plate	Anschlussplatte	Ø260
4	326258-01	Stosplatta	Connection plate	Anschlussplatte	Ø248
4	326260-01	Stosplatta	Connection plate	Anschlussplatte	Ø159
5	323159-01	Imkåpestos Ø260	Connection Ø260	Anschluss Ø260	
5	326259-01	Imkåpestos Ø248	Connection Ø248	Anschluss Ø248	
5	326261-01	Imkåpestos Ø159	Connection Ø159	Anschluss Ø159	
6	114612-80	Imkåpa komplett	Canopy complete	Dunstabzughaube kpl.	Ø260
6	114612-81	Imkåpa komplett	Canopy complete	Dunstabzughaube kpl.	Ø248
6	114612-82	Imkåpa komplett	Canopy complete	Dunstabzughaube kpl.	Ø159
7	323712-01	Fästplatta	Mounting plate complete	Festplatte komplett	
8	60869-800	Axialfläkt	Axial fan	Axial Ventilatoren	
8	60870-800	Kondensator	Capacitor	Kondensator	
9	114613-80	Imkåpa kpl. med axialfläkt	Canopy cpl. with axial fan	Dunstabzughaube kpl. mit Axial Ventilatoren	

Fläkt i imkåpa
för stos Ø159

Fan for canopy
for flange Ø159


Ventilator in Schwadenhaube
für Flansch Ø159


Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	60402-800	Högtemp. fläkt	High temp fan	Hochtemperierter Ventilator	220V
2	318898-80	Trumma	Duct	Trommel	
3	320995-01	Infästningsplåt	Attachment plate	Befestigungsblech	



Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	415672-02	Fläktmotor	Fan motor	Ventilator Motor	UL
2	217039-80	Fläkthus komplett	Fan housing complete	Gebläsegehäuse kpl.	
3	60263-810	Fläkthjul	Fan wheel	Gebläserad	
4	320920-80	Röranslutning komplett	Pipe connection complete	Rohranschluss kpl.	UL
5	217043-80	AES komplett	AES complete	AES komplett	
5	217043-81	AES komplett	AES complete	AES komplett	

Uppdaterad / Revised / Revision 2006-05




Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	113387-80	Bottensektion- krokutförande	Bottom section- device suspension hook	Bodensektion- Hebevorrichtungsausführung	
1	113387-81	Bottensektion- plattform	Bottom section- cradle type	Bodensektion- für Plattform	
1	-	Bottensektion- krokutf. + tunnel	Bottom section- hook type + tunnel	Bodensektion- Hakenausf. + Tunnel	
1	-	Bottensektion- plattform + tunnel	Bottom section- cradle type + tunnel	Bodensektion- Plattform + Tunnel	
2	65101-277	Glasfiberband	Glass fibre belt	Glasfiberband	
3	113394-80	Trycksida komplett	Pressure side complete	Druckseite kpl.	
4	216795-01	Anslutningsprofil	Connection profile	Anschlussprofil	
5	216671-01	Yttertak	Top plate	Aussenblech	
9	216660-01	Överdel front	Top front	Oberteil Front	H/R
9	-	Överdel front - BCS	Top front - BCS	Oberteil Front - BCS	V/L
10	320531-80	Underdel front	Bottom front	Unterteil Front	
11	313236-80	Stickvagnsstyrning krokutförande	Rack bottom steering device suspension hook	Stikkenwagenführung triebhakenausführung	

H/R Högerhängd dörr
Right hinged door
Scharnier rechts

V/L Vänsterhängd dörr
Left hinged door
Scharnier links

Uppdaterad / Revised / Revision 2005-04




Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	113601-80	Apparatskåpsdörr	Switchbox door	Gerätesschrantür	H/R
1	-	Apparatskåpsdörr	Switchbox door	Gerätesschrantür	V/L
2	60631-800	Snäckväxel	Worm gear	Wurmgetriebe	
3	60630-801	Roteringsmotor	Rotation motor	Rotationsmotor	UL
4	60628-820	Remskiva	Belt wheel	Riemenscheibe	
5	60627-828	Klämbussning	Clamp bushing	Spannbuchse	
6	323611-80	Motorhylla komplett	Motor bracket complete	Motorkonsol komplett	
7	216798-01	Yttertak	Outside top plate	Aussenblech	V50
7	216797-01	Yttertak	Outside top plate	Aussenblech	V51, V52
8	216791-01	Sugsida övre	Suction side top	Saugseite oben	
9	216789-01	Sugsida nedre	Suction side bottom	Saugseite unten	
10	216658-01	Beklädnadspanel mittre	Casing panel centre	Verkleidungstafel mittel	
11	216475-01	Beklädnadspanel	Casing panel	Verkleidungstafel	
12	216325-01	Hörnpelare bak	Back corner plate	Eckenverkleidung	
13	216649-01	Frontpelare höger	Right front corner plate	Frontpfeiler rechts	
14	216357-01	Frontpelare vänster	Left front corner plate	Frontpfeiler links	
15	65131-800	Silikongummiprofil	Silicone gasket	Silikon Dichtung	

H/R Högerhängd dörr
Right hinged door
Scharnier rechts


V/L Vänsterhängd dörr
Left hinged door
Scharnier links

Updaterad / Revised / Revision 2005-04




Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	113402-01	Yttertak	Outside top plate	Aussenblech	
2	216438-01	Frontsvep bakre	Back front union piece	Vorderrohrschelle	
3	216325-01	Hörnpelare bak	Back corner plate	Eckenverkleidung hinten	
4	216761-01	Beklädnadslock övre	Casing cover top	Verkleidungsdeckel oben	
4	-	Beklädnadslock övre	Casing cover top	Verkleidungsdeckel oben	
		tunnelutförande	tunnel version	Tunnelausführung	
5	216785-01	Beklädnadslock nedre	Casing cover bottom	Verkleidungsdeckel unten	
5	-	Beklädnadslock nedre	Casing cover bottom	Verkleidungsdeckel unten	
		tunnelutförande	tunnel version	Tunnelausführung	
6	216324-01	Karmpelare bak vänster	Frame corner back left	Zargenpfeiler links hinten	
7	216324-02	Karmpelare bak höger	Frame corner back right	Zargenpfeiler rechts hinten	
7-9	-	Beklädnadspelare	Casing cover	Verkleidungspfeiler	
		tunnelutförande	tunnel version	Tunnelausführung	
8	216657-01	Beklädnadslock nedre	Casing cover bottom	Verkleidungsdeckel unten	
9	216656-01	Beklädnadslock övre	Casing cover top	Verkleidungsdeckel oben	
10	113414-80	Taksektion komplett	Top section complete	Deckensektion kpl.	
11	113320-80	Baksektion komplett	Back section complete	Hintersektion kpl.	
12	320152-01	Beklädnad övre	Casing top	Verkleidung oben	
13	216440-01	Beklädnad undre	Casing bottom	Verkleidung unten	

Uppdaterad / Revised / Revision 2011-01




Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
2	60638-800	Vred med stångregel	Knob with catch device	Drehknopf mit Verschluss	
3	419617-01	Glidhylsa	Sliding sleeve	Gleithülse	P.T.F.E.
4	61019-800	Induktiv givare	Inductive sensor	Induktiver Geber	24VDC
5	320240-80	Slutbleck komplett	End plate complete	Schliessblech	
6	60625-800	Tryckfjäder	Pressure spring	Druckfeder	
7	60629-910	Kilrem	V-belt	Keilriemen	
8	60656-800	Magnetventil	Solenoid valve	Solenoid Ventile	230V 13 mm
8	60656-801	Magnetventil	Solenoid valve	Solenoid Ventile	115V 13 mm
9	216473-80	Gångjärn övre komplett	Door hinge upper cpl.	Scharnier obere kpl.	
10	320963-80	Matningsarmatur kompl.	Feeder fitting complete	Beschickungsarmatur	230V
10	320963-81	Matningsarmatur kompl.	Feeder fitting complete	Beschickungsarmatur	115V
11	216526-80	Gångjärn nedre kompl.	Door hinge bottom cpl.	Scharnier untere kpl.	
12	60634-800	Gränslägesbrytare	End switch	Endschalter	
13	416870-01	Sexkanthuv	Hexagonal cap	Sechskantschraube	
14	60621-812	Flänslager	Flanged bearing	Bundlager	


Uppdaterad / Revised / Revision 2005-04




Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung		Anm. Notes Anm.
1	420119-01	Luckaxel vänster	Door shaft left	Türachse links		
2	320587-01	Skarvprofil	Joint profile	Verbindungsprofil		
4	419427-80	Spjällaxel komplett	Damper shaft cpl.	Klappeachse kpl.		
6	320278-01	Taklist	Top strip	Deckenleiste		
7	420692-04	Kopparrör tvärgående	Copper pipe lateral	Kupferrohr Querrichtung		
8	60685-804	Vinkelkoppling	Angle coupling	Winkelkupplung		
9	420691-03	Kopparrör djupled	Copper pipe depth	Kupferrohr Tiefenrichtung		
10	412331-80	Gränslägesbrytare	Limit switch	Endschalter		
11	320960-83	Vattenledning komplett	Water tube cpl.	Wasserleitung kpl.		
12	60270-800	Magnetventil	Solenoid valve	Solenoid Ventile	230V	5 mm
12	60270-801	Magnetventil	Solenoid valve	Solenoid Ventile	115V	5 mm
13	320879-80	Vattenanslutning kompl.	Water connection cpl.	Wasseranschluss kpl.	230V	
13	320879-81	Vattenanslutning kompl.	Water connection cpl.	Wasseranschluss kpl.	115V	
14	420434-01	Kopparrör vertikalt övre	Copper pipe vertical top	Kupferrohr senkrecht oben		
15	420118-01	Luckaxel höger	Door shaft right	Türachse Recht		
16	216469-01	Avskärmare	Screens	Abschirmer		
20	60443-800	Spjällmotor	Damper motor	Klappenmotor		
21	60443-801	Bygel	Clamp	Bügel		
22	423706-81	Vinkellänkstång	Damper bar	Klappenstange		
23	322847-80	Spjällmotorkonsol	Bracket for Damper motor	Klappenmotor Konsole		



Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	315633-01	Undre lagerhus	Bottom bearing housing	Untere Lagergehäuse	
2	420267-01	Underlägg	Underlay	Unterlage	
3	60269-800	Koniskt axialrullager	Conical axial bearing	Konisch Axial Lager	
4	320273-81	Övre lagerhus	Top bearing housing	Obere Lagergehäuse	
5	320848-80	Axelfäste	Shaft holder	Axelhalter	
6	216872-01	Stoppbåge	Stop bow	Anschlagbogen	
8	113408-80	Plattform komplett	Rack cradle complete	Plattform komplett	
9	321939-80	Stödhjulspaket	Support wheel package	Stützradpaket	OPTION
10	50462-14	Bakelithjul	Bakelite wheel	Bakelitlenkrollen	OPTION




Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	423171-01	Sexkanthuv	Hexagonal cap	Sechskantschraube	
2	322211-82	Uppsamlare komplett	Collector cpl.	Sammlerflasche kpl.	
3	217840-80	Dräneringslåda	Drain box	Entwässerungskasten	
4	322735-01	Dräneringsrör	Drain pipe	Ablassrohr	
5	60382-800	Övergångsnippel	Relief nipple	Reduzierung	
6	60143-115	Propp	Plug	Pfropfen	
7	411884-06	Huv	Cap	Haube	
8	60266-830	Täckplugg	Cover plug	Abdeckpropfen	



V50

Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	320718-01	Element	Heating element	Heizkörper	230V
1	320718-02	Element	Heating element	Heizkörper	277V
1	320718-03	Element	Heating element	Heizkörper	200V
1	320718-04	Element	Heating element	Heizkörper	254V
2	216883-80	Elementpaket komplett	Element assembly cpl.	Heizkomponenten kpl.	230V
2	216883-81	Elementpaket komplett	Element assembly cpl.	Heizkomponenten kpl.	277V
2	216883-82	Elementpaket komplett	Element assembly cpl.	Heizkomponenten kpl.	200V
2	216883-83	Elementpaket komplett	Element assembly cpl.	Heizkomponenten kpl.	254V
3	60643-801	Fläktmotor	Fan motor	Gebäsemotor	UL
4	320703-80	Kylfläktjul	Cooling fan wheel	Kühlventilator	
5	216871-81	Motorlåda bakre	Motor box, rear	Motorkasten, hinten	
6	216871-80	Motorlåda främre	Motor box, front	Motorkasten, vorn	
7	60636-806	Fläktjul bakre	Fan wheel, rear	Gebäserad, hinten	Ø 280 mm grön/green/grün
8	60636-805	Fläktjul främre	Fan wheel, front	Gebäserad, vorn	Ø 280 mm röd/red/rot
9	420176-01	Inloppskona	Intake cone	Einlasstrichter	
10	320585-01	Skärmvägg	Screen wall	Schirmwand	
11	218108-85	Frontlucka komplett	Front panel complete	Fronttür kpl.	



V51, V52


Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	412622-01	Mutter	Nut	Mutter	
2	413084-01	Glas	Glass	Glas	
3	113400-80	Värmeväxlare	Heat exchanger	Wärmetauscher	
3b	113754-80	Värmeväxlare	Heat exchanger	Wärmetauscher	OPTION*
4	216772-80	Rökrörsstos	Fume pipe sleeve	Rauchrohrstutzen	
5	216775-80	Rökrörsanslutning	Fume pipe connection	Rauchrohranschluss	
6	60643-801	Fläktmotor	Fan motor	Gebläsemotor	UL
7	320703-80	Kylfläktjul	Cooling fan wheel	Kühlventilator	
8	216871-81	Motorlåda bakre	Motor box, rear	Motorkasten, hinten	
9	216871-80	Motorlåda främre	Motor box, front	Motorkasten, vorn	
10	60636-806	Fläktjul bakre	Fan wheel, rear	Gebläserad, hinten	Ø 280 mm grön/green/grün
11	60636-805	Fläktjul främre	Fan wheel, front	Gebläserad, vorn	Ø 280 mm röd/red/rot
12	420176-01	Inloppskona	Inlet cone	Einlasstrichter	
13	320585-01	Skärmvägg	Screen wall	Schirmwand	
14	218108-85	Frontlucka komplett	Front panel complete	Frontklappe kpl.	

*) Option BG 300-2 stadsgas


*) Option BG 300-2 towngas

*) Option BG 300-2 Stadtgas


1




2




3




4




5




6



7



8




9



10




11




12




13




14




15




16



17




18



19



20




21



Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	60017-451	Skruv	Screw	Schraube	M6S 8x20
1	60020-451	Skruv	Screw	Schraube	M6S 8x20 A2
1	60017-461	Skruv	Screw	Schraube	M6S 8x50
1	60017-493	Skruv	Screw	Schraube	M6S 10x25
1	60017-497	Skruv	Screw	Schraube	M6S 10x35
1	60223-511	Skruv	Screw	Schraube	M6S 10x100
2	60565-327	Skruv	Screw	Schraube	MKFS 5x12
2	60565-339	Skruv	Screw	Schraube	MKFS 5x40
3	60027-362	Skruv	Screw	Schraube	SK6 SS 6x8
4	60078-366	Skruv	Screw	Schraube	M6SF-TT 6x12
4	60078-451	Skruv	Screw	Schraube	M6SF-TT 8x20
4	60078-455	Skruv	Screw	Schraube	M6SF-TT 8x30
5	60485-453	Skruv	Screw	Schraube	MFT-TT 8x25
6	60486-410	Skruv	Screw	Schraube	BSS B10x13
7	60522-410	Skruv	Screw	Schraube	4,2x13
8	60084-515	Skruv	Screw	Schraube	M10x125 (expander)
9	50040-117	Bricka	Washer	Scheibe	BRB 8,4x16
9	60010-165	Bricka	Washer	Scheibe	8,4x17x1,5 A2
9	60009-176	Bricka	Washer	Scheibe	BRB 12x22x2
9	60009-178	Bricka	Washer	Scheibe	BRB 13x24x2
10	60007-146	Bricka	Washer	Scheibe	5,3 (karosseribricka)
11	50087-06	Bricka	Washer	Scheibe	AZ 10,5 (läsbricka)
12	60002-318	Mutter	Nut	Mutter	M6M 8
12	60002-320	Mutter	Nut	Mutter	M6M 10
12	60002-322	Mutter	Nut	Mutter	M6M 12
13	50567-13	Slanghållare	Hose holder	Schlauch Halter	BL 18,6
13	50567-14	Slanghållare	Hose holder	Schlauch Halter	BL 22,5
14	50142-11	Stödhylsa	Support case	Hülse	15x1,0
15	65105-800	Fett högtemperatur	Grease lubrication cartridge	Fettpatrone	
16	90825-001	Smörjspruta	Grease Gun	Fettpresse	
17	413281-80	Mätsticka	Airflow adjustment tool	Einsteller der luftstrom	
18	416461-02	Elskåpsnyckel	Lock key for electrical box	Schlüssel zum schloss des Elektroschranks	
19	91102-005	Handskar	Oven gloves	Fingerhandschuhe- Ofen	
20	60704-800	Putsduk	Cleaning cloth	Putz Lappen	
21	65105-900	Högtemperatur pasta	High temperature paste	Hochtemperaturpaste	100g

1



2



3



4



5



Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	511158-80	Låshus	Lock housing	Schlossgehäuse	
2	511159-80	Sidkolv	Side bolt	Seitenkolben	
3	511160-81	Roteringsmotorpaket	Rotating motor package	Rotationsmotorpaket	
4	511161-80	Rotorpaketslager	Rotor package bearing	Rotationspaketlager	
5	511161-81	Rotor-lyftpaketslager	Rotor-lift package bearing	Rotor-Hubpaketlager	

Vid förfrågan eller fel - kontakta installatören eller agenten i första hand eller
SVEBA-DAHLEN AB 513 82 FRISTAD Tel. 033 151500 Fax 033 151599
Web: www.sveba-dahlen.se, Mail: info@sveba-dahlen.se
Tillverkaren förbehåller sig rätten till mått- och konstruktionsändringar

Please direct all your questions, comments or technical problems regarding this product to the SVEBA-DAHLEN dealer or directly to

SVEBA-DAHLEN AB SE-513 82 FRISTAD, Sweden Tel. +46 33 151500 Fax +46 33 151599
Web: www.sveba-dahlen.se, Mail: info@sveba-dahlen.se
Subject to changes without notice

Bei Fragen oder Störungen wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Installateur oder Fachhändler oder an
SVEBA-DAHLEN AB SE-513 82 FRISTAD, Schweden Tel.-Nr.: +46 33 151500 Fax-Nr.: +46 33 151599
Web: www.sveba-dahlen.se, Mail: info@sveba-dahlen.se

Der Hersteller behält sich das Recht auf Maß- und Konstruktionsänderungen vor.